




| ITEM NO. | DESCRIPTION                                              | REQ. D | MATERIAL                       | REFERENCE                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | Jet clone<br>ジェットクロン                                     | 1      | MATSUI<br>マツイ                  | JC-3                                               |
| 2        | Packing<br>パッキン                                          | 1      | Foaming silicon<br>発泡シリコン      | JC-3, 6                                            |
| 3        | Thermocouple<br>熱電対                                      | 1      | General parts<br>市販品           | T-35 K-type<br>φ3.2×70(+15)L                       |
| 4        | Eye bolt<br>アイボルト                                        | 4      | SS400                          | M12                                                |
| 5        | Lid<br>天蓋                                                | 1      | SUS430                         | t0.8                                               |
| 6        | Drying hopper<br>乾燥ホッパ                                   | 1      | SUS304                         | 50L                                                |
| 7        | Drying hopper inspection door<br>乾燥ホッパ点検口扉               | 1      | SUS304                         |                                                    |
| 8        | External board (The front)<br>外装板 (正面)                   | 1      | SPHC                           | t1.0                                               |
| 9        | External board (The back)<br>外装板 (背面)                    | 1      | SPHC                           | t1.0                                               |
| 10       | Push damper<br>プッシュダンパ                                   | 1      | MATSUI<br>マツイ                  | PD3-φ38                                            |
| 11       | External board (lower part)<br>外装板 (ホッパ下部)               | 1      | SS400                          | t1.6                                               |
| 12       | Regeneration filter<br>再生フィルタ                            | 1      | Filledon<br>フィレドン              | PS/φ150×t10                                        |
| 13       | Drying filter<br>乾燥フィルタ                                  | 1      | Cartridge filter<br>カートリッジフィルタ | MXF-16SP-G1                                        |
| 14       | Conveying filter<br>輸送フィルタ                               | 1      | Cartridge filter<br>カートリッジフィルタ | MXF-16SP-G1                                        |
| 15       | Duster box<br>ダストボックス                                    | 1      | SPCE                           |                                                    |
| 16       | 2-direction selector valve<br>2方向切替弁                     | 1      | MATSUI<br>マツイ                  | 3W-φ38<br>(2-direction types)<br>3W-φ38<br>(2方向仕様) |
| 17       | External board (Dehumidification unit)<br>外装板 (除湿ユニット)   | 2      | SPHC                           | t1.0                                               |
| 18       | Control panel<br>制御盤                                     | 1      | MATSUI<br>マツイ                  |                                                    |
| 19       | Air unit<br>エアユニット                                       | 1set   | General parts<br>市販品           |                                                    |
| 20       | Castor<br>キャスター                                          | 4      | JIANGSU SHENPAI                | 30A07-1088                                         |
| 21       | External board (control panel lower part)<br>外装板 (制御盤下部) | 1      | SS400                          | t1.6                                               |
| 22       | Missing number<br>欠番                                     |        |                                |                                                    |
| 23       | Missing number<br>欠番                                     |        |                                |                                                    |
| 24       | Top board (A)<br>天板 (A)                                  | 1      | SS400                          | t1.6                                               |
| 25       | Top board (B)<br>天板 (B)                                  | 1      | SS400                          | t1.6                                               |
| 26       | Bolt cap<br>ボルトキャップ                                      | 2      | TAKIGEN<br>タキゲン                | CP-30-BC-12                                        |
| 27       | Missing number<br>欠番                                     |        |                                |                                                    |

|          |                                            |                   |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|
| REVISION | NOV/12/2019<br>切替弁の電磁弁取付向き変更               | TANAKA MATSUI     |
|          | AUG/30/2018<br>ブザーモデル変更<br>ブザー型式変更         | YONEDA MATSUSHITA |
|          | OCT/21/2016<br>タッチスクリーンモデル変更<br>タッチパネル型式変更 | YONEDA TAKASHITA  |
| MARK     | DATE                                       | CONTENTS          |
|          |                                            | 元図NO. KB03124     |
|          |                                            | CHKD APPD         |

|                 |                                     |          |                    |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| NAME            | Dehumidifying dryer<br>輸送装置一体型除湿乾燥機 | FORM     | MJS-i-150          |
| APPROVED BY     | NOSAKA                              | CODE NO. | 01 11 43           |
| DSGND (CHKD) BY | YONEDA                              | DATE     | FEB. 1. 2010       |
| DRAWN BY        | —                                   | UNIT mm  | PLANE TRIGONOMETRY |
| SCALE           | 1/6                                 | DWG. NO. | B 1 0 9 7 9        |

**MATSUI MFG. CO., LTD.**