




ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	Jet clone ジェットクローン	1	MATSUI マツイ	JC-6
2	Packing パッキン	1	Foaming silicon 発泡シリコン	JC-3, 6用
3	Spacer スペーサー	1	SUS304	
4	Packing パッキン	1	Foaming silicon 発泡シリコン	JC-9, 18用
5	Lid 天蓋	1	SUS430	t1.0
6	Drying hopper 乾燥ホツバ	1	SUS304	100L
7	Drying hopper inspection door 乾燥ホツバ点検口扉	1	SUS304	
8	External board (The front) 外装板 (正面)	1	SPHC	t1.0
9	External board (The back) 外装板 (背面)	1	SPHC	t1.0
10	Push damper ブッシュダンパ	1	MATSUI マツイ	PD3-φ38
11	External board (lower part) 外装板 (ホツバ下部)	1	SS400	t1.6
12	Regeneration filter 再生フィルタ	1	Filledon フィルドン	PS/φ150×t10
13	Drying filter 乾燥フィルタ	1	Cartridge filter カートリッジフィルタ	MXF-16SP-G1
14	Conveying filter 輸送フィルタ	1	Cartridge filter カートリッジフィルタ	MXF-16SP-G1
15	Duster box ダストボックス	1	SPCE	
16	2-direction selector valve 2方向切換弁	1	MATSUI マツイ	3W-φ38(2-direction type) 3W-φ38(2方向仕様)
17	External board (Humidification unit) 外装板 (除湿ユニット)	2	SPHC	t1.0
18	Control panel 制御盤	1	MATSUI マツイ	
19	Air unit エアユニット	1set	General parts 市販品	
20	Caster キャスター	4	JIANGSU SHENPAI	30A07-1088
21	External board (control panel lower part) 外装板 (制御盤下部)	1	SS400	t1.6
22	Missing number 欠番			
23	Missing number 欠番			
24	Top board (A) 天板 (A)	1	SS400	t1.6
25	Top board (B) 天板 (B)	1	SS400	t1.6
26	Bolt cap ボルトキャップ	2	TAKIGEN タキゲン	CP-30-BC-12
27	Thermocouple 熱電対	1	General parts 市販品	T-35 K-type φ3.2×70(+15)L
28	Eye bolt アイボルト	4	SS400	M12
29	Missing number 欠番			

REVISION	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD
△	NOV/12/2019	Solenoid valve mounting direction of selector valve changed 切換弁の電磁弁取付向き変更		TANAKA MATSUI
△	AUG/30/2018	Buzzer model change ブザー型式変更		YONEDA MATSUSHITA
△	OCT/21/2016	Touch screen model change タッチパネル型式変更		YONEDA TANAKASHITA
△	FEB/02/2015	External board (lower part) and humidification unit board (lower part) changed 外装板(ホツバ下部)和除湿ユニット板(ホツバ下部)変更		OISHI NAKAMURA

NAME	Behumidifying dryer 輸送装置一体型除湿乾燥機	FORM	MJS-i-350
APPROVED BY	NOSAKA	CODE NO.	01 11 43
DATE	JUN. 23. 2009	PLANE	TRIGONOMETRY
DRAWN BY	—	UNIT mm	
SCALE	1/6	DWG. NO.	B 0 3 1 2 4

MATSUI MFG. CO., LTD.